




Fiberscheibe ZF 714 Zirkonkorund (ZA), Ø 125 mm, Körnung: 80



Bestelldaten

Bestellnummer	566530 80
GTIN	4018875997420
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Fiberscheiben VSM ZF 714 mit **hoher Schleifleistung** bei guter Standzeit. Khler Schliff.
 Speziell fr legierte Sthle, NE-Metalle und Grauguss.

Kornart: **Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Beschichtung**.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Technische Beschreibung

Krnung	80
Scheiben-Ø	125 mm
Serie	Zahnung ZF714
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Schleifmittelunterlage	Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnamensattribut	Ø 125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Produktart	Fiberscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

ISO-Stütztellermittelhart/gerippt Außen-Ø 117 mm	566670 117
ISO-Stütztellerflexibel/glatt Außen-Ø 117 mm	566650 117
Stütztellerhart/gerippt Außen-Ø 125 mm	566672 125