


**Fiberscheibe Normalkorund (A), Ø 125 mm, Körnung: 36****Bestelldaten**

Bestellnummer	566510 36
GTIN	4045197681010
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze. **HOLEX-Universal-Fiberscheibe** zum Schleifen aller Metalle. Kornart: **Normalkorund (A)**.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 566670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Technische Beschreibung

Krnung	36
Scheiben-	125 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Vulkanfiber
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	 125 mm
Aufnahme	Roloc TM Schnellwechselsystem

Bohrungs-Ø	22,23 mm
passend für Schnellwechselsystem	Roloc™
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Produktart	Fiberscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

ISO-Stütztellermittelhart/gerippt Außen-Ø 117 mm	566670 117
Stütztellerhart/gerippt Außen-Ø 125 mm	566672 125
ISO-Stütztellerflexibel/glatt Außen-Ø 117 mm	566650 117