

**Fiberscheibe XF 850 (CER), Ø 115 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	566456 80
GTIN	4018875669273
Artikelklasse	56V

Beschreibung**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.

Universal-Fiberscheibe VSM XF 850 mit **hoher und aggressiver Schleifleistung** bei langer Standzeit. Khler Schliff. Sehr gute Eignung fr alle legierten Sthle und Alu-Legierungen.

Kornart: **Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)**.

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewlbter Flchen** mit hoher **Flexibilitt**.

Technische Beschreibung

Krnung	80
Scheiben-	115 mm
Serie	XF850
Schleifmittel	Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik

Schleifmittelunterlage	Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
Produktart	Fiberscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

ISO-Stütztellermittelhart/gerippt Außen-Ø 108 mm	566670 108
ISO-Stütztellerflexibel/glatt Außen-Ø 108 mm	566650 108
Stütztellerhart/gerippt Außen-Ø 115 mm	566672 115

