


**Fächerschleifbürste (A), Korn 240, Kopf-Ø×Kopfbreite: 40X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554800 40X20
GTIN	4045197241054
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung um die Achse des Werkzeuges.  
Fächerschleifer mit mehrfach geschlitzten Lamellen. Schaft-Ø 6 mm.

**Verwendung:**

Vorwiegend für Feinschleif- und Polierarbeiten an größeren Radien im Werkzeug- und Formenbau, im Behälter- und Apparatebau. Die Schleiflamellen passen sich den Konturen des Werkstückes an.

Besonders zu empfehlen für Konturenschliff.

**Technische Beschreibung**

Kopfbreite	20 mm
Körnung	240
empfohlene Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl	19100 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	40 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)

Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	Korn 240
Produktart	Fächerschleifer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
trocken	geeignet		