

Garant**Schleifstift grob, AW-AN, Typ: ZY2025****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 551700 ZY2025 |
| GTIN | 4045197239754 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schleifstift in Sonderqualität **Mischkorund**, Korn 30 (grob) und keramischer Bindung. Schaft-Ø 6 mm, Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die grobe Bearbeitung von **Guss** und **INOX**. Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 40 – 50 m/s.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------|-------|
| Kopf-Ø | 20 mm |
| Schaftlänge | 40 mm |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Feinheitsgrad | grob |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Kopflänge | 25 mm |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Produktnamensattribut | AW-AN |
| Produktart | Schleifstift |