

**Garant****Schleifstift grob, AN, Typ: ZY5025****Bestelldaten**

Bestellnummer	551600 ZY5025
GTIN	4045197239730
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT-Schleifstifte** (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schleifstift in **Normalkorund (AN)** in grober Körnung und Kunstharzbindung. Schaftlänge 40 mm. Schaft-Ø 8 mm.

**Verwendung:**

Für die Bearbeitung von **hochlegiertem Stahl, INOX** und **Stahlguss**.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 40 – 50 m/s.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	50 mm
Feinheitsgrad	grob

Schaftlänge	40 mm
Schaft-Ø	8 mm
Kopflänge	25 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	AN
Produktart	Schleifstift