

Garant**Polierschleifstift Korn 80 (grau) grob, Kopf-Ø×Kopflänge: 10X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	551850 10X20
GTIN	4045197239853
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Polierstifte mit **Normalkorund (A)** in gummielastischer Bindung.

GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. **Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.**

Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Formbeschreibung	Zylinder

empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	10 - 15 m/s
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	10 mm
Kopflänge	20 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Farbe	grau
Produktart	Polierstift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		