

## Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: G3/8Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486140 G3/8
GTIN	2050001035851
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	G3/8
Gewinde-Ø	16,66 mm
Gänge pro Zoll	19
Toleranzklasse	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø 90 mm	028590 90
Kalibrierung Gewinde-Grenzlehndorn maximaler Ø 20 mm	028550 20