

## Feingewinde Ausschuss-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 50X1,5



### Bestelldaten

Bestellnummer	486130 50X1,5
GTIN	2050001675859
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

**Gut- und Ausschussdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE).**

#### Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	M50
Gewindesteigung	1,5 mm
Toleranzklasse	6H
Gewindeart	MF
Norm	DIN 13
Toleranzfeld	H
Qualität	6

Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 90 mm	028540 90
Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60