

## Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G1.1/4Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G1.1/4
GTIN	2050001035950
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

**Ausführung:**

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Hinweis:**

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	11
Gewinde	G1.1/4
Gewinde-Ø	41,91 mm
Kalibrierung	L12
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Gutlehre

Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

### Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler $\varnothing$ 100 mm	028640 100
Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler $\varnothing$ 60 mm	028600 60