

## Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: G3/4Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Toleranzklasse	A
Gewinde-Ø	26,44 mm
Gewinde	G3/4
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

## Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028550 60
DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90