

## Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G1.1/2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G1.1/2
GTIN	2050001035967
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

**Ausführung:**

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Hinweis:**

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	G1.1/2
Toleranzklasse	A
Gewinde-Ø	47,8 mm
Gänge pro Zoll	11
Kalibrierung	L12
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Gutlehre

Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

### Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100