

Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: G1Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486140 G1
GTIN	2050001035882
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	11
Gewinde	G1
Gewinde-Ø	33,25 mm
Toleranzklasse	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 60 mm	028550 60
DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90