

Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G2
GTIN	2050001046000
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	59,61 mm
Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	11
Gewinde	G2
Kalibrierung	L12
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Gutlehre

Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100