

Rohrgewinde Gut-Lehrdorn, Gewinde: G1.1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486160 G1.1/4
GTIN	2050001035974
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	41,91 mm
Gänge pro Zoll	11
Toleranzklasse	A
Gewinde	G1.1/2
Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss
maximaler Ø 60 mm

028500 60

DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90