

**Fächerschleifer Vlies wellenförmig, fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 80X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kanten. Schaft-Ø 6 mm.

**Verwendung:**

Zum **ansatzfreien Mattieren und Polieren.**

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	7000 min <sup>-1</sup>
empfohlene Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Kopfbreite	50 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	80 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein

Produktart

Fächerschleifer

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		