

Rohrgewinde Gut-Lehrdorn, Gewinde: G1.1/2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gewinde-Ø	47,8 mm
Gewinde	G1.1/2
Gänge pro Zoll	11
Toleranzfeld	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrdorn

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder
Ausschuss maximaler Ø 90 mm

028540 90

KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss
maximaler Ø 60 mm

028500 60