

Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	19
Gewinde-Ø	13,16 mm
Toleranzklasse	A
Gewinde	G1/4
Kalibrierung	L12
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Gutlehre

Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 20 mm	028600 20
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100