

**Fächerschleifer Vlies wellenförmig, fein, Kopf-Ø×Kopfbreite: 100X50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554977 100X50
GTIN	4045197678881
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kanten. Schaft-Ø 6 mm.

Verwendung:

Zum **ansatzfreien Mattieren und Polieren.**

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	3000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Kopfbreite	50 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	100 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	280
Feinheitsgrad	fein
Produktnamensattribut	fein

Produktart

Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		