



Schleifstift fein, SiC, Typ: ZY2025



Bestelldaten

Bestellnummer	551780 ZY2025
GTIN	4027497343522
Artikelklasse	56L

Beschreibung

Ausführung:

LUKAS-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. LUKAS-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Keramisch gebundene **SiC**-Schleifstifte, Korn 80 (fein), mit hohem Selbstschärfe-Effekt und offenporigem Gefüge zur verbesserten Spanabfuhr. Schaft-Ø 6 mm, Schaftlänge 40 mm.

Verwendung:

Für die Bearbeitung von **Alu-Legierungen** und **weichen Werkstoffen (Buntmetallen)**.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 25 – 40 m/s.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Kopf-Ø	20 mm

Schaftlänge	40 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktnameattribut	SiC
Produktart	Schleifstift