




Schleifstift Härte J fein, AW-CER, Typ: ZY0408



Bestelldaten

Bestellnummer	551791 ZY0408
GTIN	4007220802137
Artikelklasse	55E

Beschreibung

Ausführung:

fein, Korn 80.

PFERD-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. PFERD-Schleifstifte sind universell für **Kanten und Flächenschliff** ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.

Schleifstift mit **Mischkorn (AW-CER)** in **Härte J**. Weich gebundene Kombination aus **weißem Edelkorund** und **keramischem, mikrokristallinem Sinterkorund** mit hoher Selbstschärfung für konstant hohe Abtragsleistung bei kühlem Schleifverhalten (Pferd-Bezeichnung AWCO).

Verwendung:

Für die flächige Bearbeitung von schwer spanbaren Superlegierungen wie **Titanwerkstoffen**, **Nickel-** und **Kobaltbasislegierungen** sowie **gehärtetem Stahl**.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 – 50 m/s.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	4 mm
Feinheitsgrad	fein
Körnung	80
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	8 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)

Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Produktnameattribut	AW-CER
Produktart	Schleifstift