

Feingewinde Ausschuss-Lehrdorn 6H, M × Steigung: 58X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	486130 58X1,5
GTIN	2050001675910
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Der angeschliffene erste Gewindegang (ab 1 mm Steigung) entfernt Verunreinigungen im Werkstück und verhindert das vorzeitige Ausbrechen des ersten Gewindeganges.

Ausführung gemäß **DIN 2279 – 2299**.

Gut- und Ausschussdorn separat (DIN 2240, Teil 2, Form GE).

Verwendung:

Für metrische ISO-Feingewinde, rechts DIN 13.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Hinweis:

Gewindelehren für Feingewinde mit anderen Steigungen, Whitworth-, Trapez-, Rund-, UNC-, UNF- und NPT-Gewinde; Linksgewinde auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde	M58
Gewindesteigung	1,5 mm
Toleranzklasse	6H
Norm	DIN 13
Gewindeart	MF
Qualität	6
Toleranzfeld	H

Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 60 mm	028500 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler Ø 90 mm	028540 90