

## Rohrgewinde Ausschuss-Lehrdorn, Gewinde: G1.1/4Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486170 G1.1/4
GTIN	2050001035998
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.  
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

#### Norm:

**DIN EN ISO 228**

#### Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde	G1.1/2
Gewinde-Ø	41,91 mm
Gänge pro Zoll	11
Toleranzklasse	A
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

## Dienstleistungen

Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss  
maximaler  $\varnothing$  60 mm

028500 60

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder  
Ausschuss maximaler  $\varnothing$  90 mm

028540 90