

HOLEX**Fächerschleifer Vlies (A), grob, Kopf-Ø×Kopfbreite: 40X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	554950 40X20
GTIN	4045197241177
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Anordnung der Vlieslamellen um die Achse des Werkzeuges. Schaft-Ø 6 mm. Vlies mit Normalkorund (A) durchsetzt. Erzeugt ein **gleichmäßiges, mattes Finish**.

Verwendung:

Zum Entfernen von Schmutz- und Oxydschichten an Metallen, sowie zum Mattieren von Cr-Ni und sonstigen Edelmetallen als auch von NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	20 mm
maximale Drehzahl	14000 min ⁻¹
empfohlene Drehzahl	7500 min ⁻¹
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	40 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Körnungsvergleich	100
Feinheitsgrad	grob

Produktnameattribut	grob
Produktart	Fächerschleifer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		