

Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G3/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G3/4
GTIN	2050001035936
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	26,44 mm
Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	14
Gewinde	G3/4
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Gutlehre
Toleranzfeld	A

Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100
Kalibrierung Gewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60