

## Rohrgewinde Ausschuss-Lehrdorn, Gewinde: G1.1/2Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Artikelklasse	48B

### Beschreibung

**Ausführung:**

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.  
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

**Norm:**

**DIN EN ISO 228**

**Hinweis:**

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

### Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	47,8 mm
Gewinde	G1.1/2
Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	11
Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler  $\varnothing$  90 mm

028540 90

Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler  $\varnothing$  60 mm

028500 60