

Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: G1/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	9,73 mm
Toleranzklasse	A
Gänge pro Zoll	28
Gewinde	G1/8
Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028550 20
DAkS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90