

Rohrgewinde Gut-Lehrring, Gewinde: G1Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486150 G1
GTIN	2050001035943
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	11
Gewinde-Ø	33,25 mm
Gewinde	G1
Toleranzklasse	A
Kalibrierung	L12
Lehrenart	Gutlehre
Toleranzfeld	A

Gewindeart	G
Norm	DIN 228
Produktart	Gewinde-Gut-Lehrring

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 60 mm	028600 60
DAkKS-KalibrierungGewinde-Lehrring maximaler Ø 100 mm	028640 100