

Rohrgewinde Ausschuss-Lehrdorn, Gewinde: G2Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486170 G2
GTIN	2050001045997
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A.
Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gewinde	G2
Gewinde-Ø	59,61 mm
Gänge pro Zoll	11
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Kalibrierung	L11
Produktart	Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler \varnothing 90 mm

028540 90

Kalibrierung Gewinde-Lehrdorn Gut- oder Ausschuss maximaler \varnothing 60 mm

028500 60