

Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Gewinde: G1/4Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN ISO 228

Hinweis:

Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	A
Gewinde-Ø	13,16 mm
Gewinde	G1/4
Gänge pro Zoll	19
Norm	DIN 228
Gewindeart	G
Toleranzfeld	A
Lehrenart	Ausschusslehre
Lehrenart	Gutlehre
Kalibrierung	L10
Produktart	Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Dienstleistungen

KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 20 mm	028550 20
DAkKS-KalibrierungGewinde-Grenzlehrdorn maximaler Ø 90 mm	028590 90