

Garant**Vlies-Schleifstern, Ø 38 mm, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	555913 280
GTIN	4045197608994
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Sternförmig angeordnetes Schleifvlies mit Gewindeaufnahme. Reißfeste und robuste Vliesausführung, kein Ausfransen auf Schnittkanten. 3-lagig.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entgraten und Finishen von schwer zugänglichen Stellen wie **Bohrungen, Innengewinden, Rohren** und **Vertiefungen**. Mit Spannstift Nr. 555920 verwenden.

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %

maximale Drehzahl: 13000 min⁻¹

Feinheitsgrad: fein

Farbe: rot

Technische Beschreibung

Ø	38 mm
Feinheitsgrad	fein
Farbe	rot
Körnungsvergleich	280

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 38 mm
empfohlene Drehzahl	7500 min ⁻¹
maximale Drehzahl	13000 min ⁻¹
Produktart	Vlies-Schleifstern

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spannstift Gesamtlänge 120 mm	555920 120
-------------------------------	------------

Spannstift Gesamtlänge 75 mm

555920 75