



ISO-Stützteller flexibel/glatt, Außen-Ø: 117mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566650 117
GTIN	2050001032171
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Elastischer Spezial-Kunststoffteller für den **flexiblen Konturenschliff**. Ideal für Körnung 60 und feiner.

Gemäß ISO.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
passend für Scheiben-Ø	125 mm
Außen-Ø	117 mm
inkl. Spannmutter	ja
Produktart	Stützteller