



## Schleifvlies-Klettscheibe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 180



### Bestelldaten

Bestellnummer	566950 180
GTIN	4045197566232
Artikelklasse	52E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (**ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965**).

#### Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Zum **Finishen, Mattieren, Überblenden** mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für **leichte Reinigungs-** (z. B. Entfernen von Anlaufarben) und **Entgratarbeiten**.

#### Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. **567705ff**.

### Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	mittel
Ausführung	A medium
Körnungsvergleich	180
Farbe	rot

Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14 Außen-Ø 125 mm	566960 125
---	------------

Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14  
Außen-Ø 125 mm

---

566965 125