



Unterlagsfolien-Set 10-teilig 50×300 mm, C-Stahl, Dicke: 0,5mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478750 0,5 |
| GTIN | 2050001057495 |
| Artikelklasse | 48B |

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Foliendicke ist unverwischbar markiert. Aufbewahrt in stabilen Vorratsdosen.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.1274, kaltgewalzt, blanke Oberfläche (Gr. 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Lieferumfang:

1 Pack mit 10 Blatt.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|---------|
| Dicke | 0,5 mm |
| Werkstoff | C-Stahl |
| Fehlergrenze | ±10 µm |
| Folienbreite | 50 mm |
| Folienlänge | 100 mm |

| | |
|---------------------|----------------|
| Produktnameattribut | C-Stahl |
| Anzahl Folien | 10 |
| Produktart | Unterlagsfolie |