

3M Scotch-Brite™

Schleifvlies-Klettscheibe SC-DH, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 180**Bestelldaten**

Bestellnummer	566925 180
GTIN	4046719057917
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (**ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965**).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.

Zum **Finishen, Mattieren, Überblenden** mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für **leichte Reinigungs-** (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und **Entgratarbeiten**.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. **567705ff**.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	180
Farbe	rot
Ausführung	A medium
Feinheitsgrad	mittel

Scheiben-Ø	125 mm
Serie	SC-DH
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 125 mm
Herstellerbezeichnung	SC-DH
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14 Außen-Ø 125 mm

566960 125

Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14
Außen-Ø 125 mm

566965 125