



## Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14, Außen-Ø: 115mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	566960 115
GTIN	2050001029515
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

**Ausführung:**

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

**Passend für:**

Für Klettscheiben **ohne Zentrierbohrung**.

**Achtung:**

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern **mit Klettschleifscheiben** 40 m/s.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Außen-Ø	115 mm
Produktart	Stützteller