



Unterlagsfolien-Set 10-teilig 50×300 mm, C-Stahl, Dicke: 0,8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478750 0,8
GTIN	2050001057525
Artikelklasse	48B

Beschreibung

Ausführung:

Kaltgewalzter, federharter Fühlerlehren-Bandstahl von größter Plangenaugigkeit. Foliendicke ist unverwischbar markiert. Aufbewahrt in stabilen Vorratsdosen.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.1274, kaltgewalzt, blanke Oberfläche (Gr. 0,02 rostfrei).

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Lieferumfang:

1 Pack mit 10 Blatt.

Technische Beschreibung

Dicke	0,8 mm
Werkstoff	C-Stahl
Fehlergrenze	±13 µm
Folienbreite	50 mm
Folienlänge	100 mm

Produktnameattribut	C-Stahl
Anzahl Folien	10
Produktart	Unterlagsfolie