



Fiberscheiben-Stützteller hart/gerippt, Außen-Ø: 180mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 566690 180 |
| GTIN | 4046719523856 |
| Artikelklasse | 53M |

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche **fein gerippt zur optimalen Kornabstützung** im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit **sehr hoher Temperaturbeständigkeit**. Ideal für **grobe Schleif- und Schrupperarbeiten** in Körnung 36 bis 60.

Zusätzlich inklusive Spannmutter 5/8 Zoll.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| maximale Drehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Außen-Ø | 180 mm |
| Härtegrad | hart |
| Produktart | Stützteller |