

**Folienband 150×2500 mm, nichtrostender Stahl, Dicke: 0,05mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478720 0,05
GTIN	4045197207890
Artikelklasse	42H

**Beschreibung****Ausführung:**

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

**Rostfrei** – rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

**Verwendung:**

**Einrichten** von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

**Technische Beschreibung**

Dicke	0,05 mm
Werkstoff	rost- und säurebeständiger Edelstahl
Fehlergrenze	±3 µm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	nichtrostender Stahl

Produktart

Folienband