



Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,05mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478740 0,05 |
| GTIN | 4045197207999 |
| Artikelklasse | 42H |

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

Messing – Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.:

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------|
| Dicke | 0,05 mm |
| Werkstoff | Messing |
| Fehlergrenze | ±3 µm |
| Folienlänge | 2500 mm |
| Folienbreite | 150 mm |
| Produktnamensattribut | Messing |

Produktart

Folienband