

**Fiberscheiben-Stützteller flexibel/glatt, Außen-Ø: 115mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566692 115
GTIN	4046719523801
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Elastischer Spezial-Kunststoffteller für den **flexiblen Konturenschliff**. Ideal für Körnung 60 und feiner.

Zusätzlich inklusive Spannmutter 5/8 Zoll.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	13300 min ⁻¹
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
passend für Scheiben-Ø	115 mm
Außen-Ø	115 mm
inkl. Spannmutter	ja
Produktart	Stützteller