

**Folienband 150×2500 mm, unlegierter Stahl, Dicke: 0,075mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478700 0,075  |
| GTIN          | 4045197207807 |
| Artikelklasse | 42H           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

**C-Stahl** – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), kaltgewalzt, blanke Oberfläche.

**Verwendung:**

**Einrichten** von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

**Technische Beschreibung**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Dicke                 | 0,075 mm          |
| Werkstoff             | C-Stahl           |
| Fehlergrenze          | ±4 µm             |
| Folienlänge           | 2500 mm           |
| Folienbreite          | 150 mm            |
| Produktnamensattribut | unlegierter Stahl |

Produktart

Folienband