

**Fiberscheiben-Stützteller flexibel/glatt, Außen-Ø: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	566692 125
GTIN	4046719523818
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

**Elastischer** Spezial-Kunststoffteller für den **flexiblen Konturenschliff**. Ideal für Körnung 60 und feiner.

Zusätzlich inklusive Spannmutter 5/8 Zoll.

**Technische Beschreibung**

maximale Drehzahl	12500 min <sup>-1</sup>
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
passend für Scheiben-Ø	125 mm
Außen-Ø	125 mm
inkl. Spannmutter	ja
Produktart	Stützteller