



ISO-Stützteller mittelhart/gerippt, Außen-Ø: 117mm



Bestelldaten

Bestellnummer	566670 117
GTIN	2050001031785
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.

Mittelharter Teller mit breiten Rippen zur besseren Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Für **gröbere Schleifarbeiten** in Körnungen 36 bis 60.
Gemäß ISO.

Technische Beschreibung

maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
passend für Scheiben-Ø	125 mm
Außen-Ø	117 mm
inkl. Spannmutter	ja
Produktart	Stützteller