




## Kraftspannfutter schlank, HSK-A 63, Ø D1: 12 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	305539 12
GTIN	4045197871824
Artikelklasse	32A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Spannkraft bis 150 Nm bei Ø 12, 300 Nm bei Ø 16 und 400 Nm bei Ø 20.

- Geringe Reibung durch Nadellager.
- Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
- Staub- und wasserdicht.
- Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.

#### Vorteil:

Geringe Störkontur durch schlanke Bauweise.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

#### Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

#### Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566 – 309570 bzw. Nr. 309575 – 309576, Anzugsschlüssel Nr. 309747 für Nr. 305539.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 90 mm

Spannzangenaußen-Ø D: 30 mm

passender Anzugsschlüssel Nr. 309747: S10

### Technische Beschreibung

Spannzangenaußen-Ø D	30 mm
----------------------	-------

Spann-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
passender Anzugsschlüssel Nr. 309747	S10
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Anzugsschlüssel für Kraftspannfutter Typ S10	309747 S10
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 3 mm	309581 3
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 4 mm	309581 4
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309581 6
Spannzange für schlankes Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309581 8