

**Folienband 150×2500 mm, unlegierter Stahl, Dicke: 0,15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 478700 0,15 |
| GTIN | 4045197207821 |
| Artikelklasse | 42H |

Beschreibung**Ausführung:**

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

C-Stahl – Kohlenstoffstahl, Werkstoff-Nr. 1.0330 (DC01 C490 MA), kaltgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------------|
| Dicke | 0,15 mm |
| Werkstoff | C-Stahl |
| Fehlergrenze | ±5 µm |
| Folienlänge | 2500 mm |
| Folienbreite | 150 mm |
| Produktnameattribut | unlegierter Stahl |

Produktart

Folienband