



## Kraftspanner verschiebbar lang, Typ: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer	370091 4
GTIN	4020772003159
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.**
- **Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.**
- **In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.**
- **Niedrige Bauhöhe.**

#### Lieferumfang:

- **Grundelement und Träger.**
- **Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.**

#### Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370097.

### Technische Beschreibung

Spannhöhe h-H	7 - 88 mm
Spannkraft	49 kN
Verstellweg V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Schlüsselweite SW	12 mm
B <sub>1</sub>	25 mm
A	52 mm
T-Nutbreite	22 mm
Befestigungsschraube G <sub>1</sub>	M24
A <sub>1</sub>	125 mm
mit Höhenelement	nein
Befestigungsschraube G	M20
Typ	764CC
Produktart	Kraftspanner

## Zubehör

Höhenelementlang für Typ 4	370093 4
Druckstück, Edelstahl Typ DG	370097 DG
Druckstück, Edelstahl Typ DR	370097 DR