



Kraftspanner verschiebbar kurz, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	370092 6
GTIN	4020772004682
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

- **Spannkraft 30 bzw. 49 kN mit Anzugsmoment bei ca. 100 Nm.**
- **Geschmiedetes Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl, schwarz verzinkt.**
- **In Höhe und Länge stufenlos verstellbar.**
- **Niedrige Bauhöhe.**

Lieferumfang:

- **Grundelement und Träger.**
- **Nutenstein DIN 508 mit Spannschraube Festigkeitsklasse 12.9.**

Sonderzubehör:

Druckstücke Nr. 370096.

Technische Beschreibung

A ₁	92 mm
L	110 mm
Befestigungsschraube G ₁	M20
B	60 mm

Schlüsselweite SW	10 mm
Spannkraft	40 kN
B ₁	20 mm
T-Nutbreite	18 mm
Verstellweg V	15 - 95 mm
Spannhöhe h-H	6 - 50 mm
Befestigungsschraube G	M16
A	42 mm
Typ	764Md
Produktart	Kraftspanner

Zubehör

Druckstück, Edelstahl Typ DR	370096 DR
Druckstück, Edelstahl Typ DG	370096 DG