



Spannpratze mit Gegenhalter, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	370115 4
GTIN	
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Spannpratze mit 2 Spannnasen. Drehbar je nach Anwendung. Druckstück und Gegenhalter unverlierbar miteinander verbunden.

Vorteil:

Variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Keine weiteren Unterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe.

Sonderzubehör:

Spannschrauben Nr. 375300.

Technische Beschreibung

Typ	4
L	235 mm
A	51 mm
Höhe H ₂	31 mm
Spannkraft bis maximal	75 kN
H ₁	0 - 100 mm
A ₂	34 mm
B ₂	70 mm

T-Nutbreite	20 / 22 / 24 / 28 mm
Produktart	Spannpratze

Zubehör

T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1010100	375300 1010100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616160	375300 1616160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8832	375300 8832
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101063	375300 101063
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2424160	375300 2424160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161663	375300 161663
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824100	375300 2824100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616100	375300 1616100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 222080	375300 222080
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816250	375300 1816250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8850	375300 8850
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616250	375300 1616250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 121280	375300 121280
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824250	375300 2824250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101080	375300 101080
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614250	375300 1614250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 101040	375300 101040
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 6625	375300 6625
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220315	375300 2220315
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 141250	375300 141250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212125	375300 1212125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824160	375300 2824160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212200	375300 1212200
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020315	375300 2020315

T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212160	375300 1212160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 8880	375300 8880
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020200	375300 2020200
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412100	375300 1412100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 121250	375300 121250
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161463	375300 161463
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412200	375300 1412200
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1616125	375300 1616125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412125	375300 1412125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 161480	375300 161480
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816125	375300 1816125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614125	375300 1614125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1212100	375300 1212100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 181663	375300 181663
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 141280	375300 141280
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220125	375300 2220125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614160	375300 1614160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1412160	375300 1412160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816160	375300 1816160
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1614100	375300 1614100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2220200	375300 2220200
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2020125	375300 2020125
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 202080	375300 202080
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 1816100	375300 1816100
T-Nutenschraube (10.9. / 8.8.)komplett Typ 2824400	375300 2824400