

uvex**Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit, Typ: R300****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 097325 R300 |
| GTIN | 4031101501253 |
| Artikelklasse | 04U |

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr weiche Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff, welche sich sanft der anatomischen Form des Gehörganges anpassen. Die geschlossene Oberfläche verhindert die Anlagerung von Schmutz und das Eindringen von Fremdkörpern. Die patentierte x-grip Technologie erleichtert das schnelle und korrekte Einführen und Herausnehmen des Gehörschutzstöpsels und reduziert den Expansionsdruck, was auch bei längeren Einsatzzeiten einen hohen Tragekomfort sicherstellt. Bei **mittleren und großen Gehörgängen** gut geeignet. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Nachfüllbox** mit **300 Paar, lose** für uvex one 2 click Spender, Nr. 097525.

Ausführung Werbetext:

Sehr weiche PU-Stöpsel mit geschlossener Oberfläche (verhindert Schmutz-Anlagerung).

- **Patentierte x-grip Technologie erleichtert Einführen und Herausnehmen.**
- **Reduziert Expansionsdruck.**

Bei **mittleren und großen Gehörgängen** gut geeignet. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Technische Beschreibung

| | |
|------------|------|
| Verpackung | lose |
|------------|------|

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Inhalt | 300 Paar |
| SNR Wert (Dämmwert) | 37 dB(A) |
| Material Stöpsel | Polyurethan |
| Produktart | Einweggehörschutzstöpsel |

Zubehör

| | |
|----------------------------------|------------|
| Gehörschutzspenderuvex one2click | 097525 |
| Gehörschutzspender Typ 500 | 097530 500 |
| LärmindikatorNI100 | 097305 |